

Garant
Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 1216/06mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260022 1216/06
GTIN	4045197652041
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Larghezza del collo L_4	12 mm
Misura inserto	6 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina L_1	50 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Ø Preforatura minimo D_{min}	18 mm
Spostamento centrale L_3	9 mm
Codice ISO portautensile	AH1216M SCLCR/L06
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500