

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
8/06mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260007 8/06
GTIN	4045197651686
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 0602..
Dimensione codolo	8 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 0808D06
Misura inserto	6 mm
Ampiezza funzionale L ₄	10 mm
Lunghezza della testina L ₁	9 mm
Lunghezza complessiva L	60 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22