

**Garant**
**Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/09mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260016 20/09
GTIN	4045197651846
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	CC.. 09T3..
Spostamento centrale $L_3$	12 mm
Misura inserto	9 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	23 mm
Codice ISO portautensile	E20S SCLCR/L09
Lunghezza della testina $L_1$	16 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio $L_2$	19 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500