

Garant
Portainseriti eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/15 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250605 20/15
GTIN	4045197562821
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PDJNR/L 2020H15

Inserto adatto: DN.. 1506..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 41 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Sottoplacchetta: 259031 13

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	259031 13
Dim. codolo	20 mm
Leva	259015 5
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..

Codice ISO portautensile	PDJNR/L 2020H15
Spina elastica	259046 1
Misura inserto	15 mm
Lunghezza della testina L ₁	41 mm
Vite per leva	259018 5
Lunghezza complessiva L	100 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 5	259015 5
Sottoplacchetta Modello 13	259031 13
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Vite della leva Modello 5	259018 5
Spina elastica Modello 1	259046 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500