



Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260028 16/09
GTIN	4960664541195
Classe articolo	25U

Descrizione

Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 16 mm

Codice ISO portautensile: A16Q SCLCR/L09

Angolo di regolazione κ : 95 grado

Inserto adatto: CC.. 09T3..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 18 mm

Spostamento centrale L_3 : 9 mm

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A16Q SCLCR/L09
Misura inserto	9 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	18 mm
Spostamento centrale L_3	9 mm
Vite inserto	269022 3
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	16 mm

Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio	269406
Vite di serraggio Modello 3	269022 3
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15