

Garant
Testina portainserito con bloccaggio a staffa QuickTurn, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/15mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250607 25/15
GTIN	4045197650436
Classe articolo	21U

Descrizione
Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. **Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.**

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Passaggio interno per LR: no

Codice ISO portautensile: DDJNR/L 2525M15

Inserto adatto: DN.. 1506..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 46 mm

Lunghezza complessiva L: 150 mm

Sottoplacchetta: 259031 29

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2525M15
Vite per sottoplacchetta	259025 4
Lunghezza della testina L ₁	46 mm
Staffa	259038 7

Dimensione codolo	25 mm
Misura inserto	15 mm
Sottoplacchetta	259031 29
Lunghezza complessiva L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 4	259025 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Staffa di fissaggio	259350
Staffa di fissaggio Modello 7	259038 7
Vite per sottoplacchetta	259171
Staffa di fissaggio	259351
Sottoplacchetta Modello 29	259031 29
Staffa di fissaggio Modello 6	259038 6
Sottoplacchetta	259271