

Garant
Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260022 16/09
GTIN	4045197652058
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	9 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Codice ISO portautensile	AH16Q SCLCR/L09
Spostamento centrale L_3	11 mm
Sporgenza totale L_1	80 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Ø Preforatura minimo D_{min}	18 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500