

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
10/06mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260007 10/06
GTIN	4045197651709
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Dimensione codolo	10 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Misura inserto	6 mm
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 1010E06
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	10 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	12 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22