

Garant**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250608 20/15
GTIN	4045197650443
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per sottopiacchetta	259025 10
Misura inserto	15 mm
Staffa, vite, molla	259035 2
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2020K15
Sottopiacchetta	259031 28
Lunghezza complessiva L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 28	259031 28
Vite per sottoplacchetta Modello 10	259025 10
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Unità staffe Modello 2	259035 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500