

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/15mm**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250608 32/15 |
| GTIN | 4045197654496 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------------------|
| Dimensione codolo | 32 mm |
| Codice ISO portautensile | DDJNR/L 3232 P15 |
| Lunghezza della testina L ₁ | 40 mm |
| Staffa, vite, molla | 259035 2 |
| Sottopiacchetta | 259031 28 |
| Vite per sottopiacchetta | 259025 10 |
| Inserto adatto | DN.. 1506.. |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 40 mm |
| Misura inserto | 15 mm |
| Lunghezza complessiva L | 170 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | destro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Angolo di regolazione κ | 93 grado |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |

Scheda tecnica

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Vite per sottoplacchetta Modello 10 | 259025 10 |
| Unità staffe Modello 2 | 259035 2 |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20 | 674248 TX20 |
| Sottoplacchetta Modello 28 | 259031 28 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |