

LOCTITE**Frenafiletti, 50 ml, Denominazione originale prodotto: 222**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083301 222
GTIN	4058093008942
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

L'utilizzo di serrafiretti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Sigillante per viti liquido.

Uso:

Resistenza bassa – distacco facile con attrezzi normali.

Resistenza media – distacco con attrezzi normali.

Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). a bassa resistenza, facile da rimuovere, adatto a tutti i metalli e ai materiali passivi.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiretti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Momento di scollamento minimo	6 Nm
-------------------------------	------

Denominazione originale prodotto	LOCTITE 222
Per misura del filetto M fino a	M36
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Forma	liquido
Caratteristica	tixotropo
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	impedisce il grippaggio
adatto per materiale	Metallo
adatto per campo d'impiego	Frenafilletti
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
adatto per campo d'impiego	Uso universale
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Durata dalla data di produzione	24 mese
Punto di infiammabilità	100 °C
Colore	viola
Base chimica	Estere dimetacrilato
Capacità	50 ml
Completamente indurito dopo	6 h
Resistenza manuale secondo	15 min
Viscosità dinamica	900 - 1500 mPas
Smontaggio	con attrezzo standard
Classe di resistenza	a bassa resistenza
Spessore	1,08 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Frenafilletti

Accessori

Pompa manuale peristaltica con ago dosatore Adatto per confezioni da 50 ml

083344 50