

Garant**Testina portainsero con bloccaggio a staffa QuickTurn, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250606 20/15
GTIN	4045197650382
Classe articolo	21U

Descrizione**Vantaggi:**

Sostituzione degli inserti senza chiavi. **Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.**

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Passaggio interno per LR: no

Codice ISO portautensile: DDJNR/L 2025K15

Inserto adatto: DN.. 1506..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 46 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Sottoplacchetta: 259031 29

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DN.. 1506..
Vite per sottoplacchetta	259025 4
Lunghezza della testina L ₁	46 mm
Staffa	259038 7
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm

Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2025K15
Sottoplacchetta	259031 29
Misura inserto	15 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Staffa di fissaggio	259351
Vite per sottoplacchetta Modello 4	259025 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Sottoplacchetta	259271
Sottoplacchetta Modello 29	259031 29
Staffa di fissaggio	259350
Vite per sottoplacchetta	259171
Staffa di fissaggio Modello 6	259038 6
Staffa di fissaggio Modello 7	259038 7