

**Garant**
**Portainseriti eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/15 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250604 20/15
GTIN	4045197650290
Classe articolo	21U

## Descrizione

### Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

### Testo didascalie:

Bagnatura ottimale del tagliente con liquido di raffreddamento.

Il posizionamento all'interno della scala graduata assicura una trasmissione più precisa del lubrorefrigerante.

### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PDJNR/L 2020H15

Inserto adatto: DN.. 1506..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 25 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 41 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Sottoplacchetta: 259031 13

## Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 5
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 2020H15

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Sottoplacchetta	259031 13
Inserto adatto	DN.. 1506..
Spina elastica	259046 1
Dim. codolo	20 mm
Leva	259015 5
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	41 mm
Misura inserto	15 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Vite della leva Modello 5	259018 5
Sottoplacchetta Modello 13	259031 13
Leva Modello 5	259015 5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Spina elastica Modello 1	259046 1