

Garant

Portainseriti con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	259031 28
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 10
Misura inserto	15 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2020K15
Staffa, vite, molla	259035 2
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Unità staffe Modello 2	259035 2
Vite per sottoplacchetta Modello 10	259025 10
Sottoplacchetta Modello 28	259031 28
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500