

 KOMET

Inserto KOMET®, BK7710, Codice modello W80: 38-010

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236608 38-010
GTIN	4047109198180
Classe articolo	24R

Descrizione

Inserto KOMET® 38-010 Codice ISO Inserto: SOGX 110408-01
 Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,13 mm/gir,

Descrizione tecnica

Descrizione	38-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,13 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOGX 110408-01
Serie	KUB Pentron®
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK7710
Modello	Alluminio
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	500 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	220 m/min	N
a umido max.	idoneo		