

**Inserto KOMET®, BK7710, Codice modello W80: 12-010****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236608 12-010 |
| GTIN            | 4047109187634 |
| Classe articolo | 24R           |

**Descrizione**

Inserto KOMET® 12-010 Codice ISO Inserto: SOGX 050204-01

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Descrizione                                      | 12-010               |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/gir,          |
| Codice ISO Inserto                               | SOGX 050204-01       |
| Serie  | KUB Pentron®         |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                    |
| Tipo   | BK7710               |
| Modello  | Alluminio            |
| Materiale da taglio                              | HM                   |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per foratura |

**Dati utente**

|                              | <b>Idoneità</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Codice ISO</b> |
|------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio, plastiche         | idoneo          | 500 m/min            | N                 |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo          | 280 m/min            | N                 |
| Alluminio > 10% Si           | idoneo          | 220 m/min            | N                 |
| a umido max.                 | idoneo          |                      |                   |