

**Inserto KOMET®, BK6115, Codice modello W80: 12-010****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236607 12-010 |
| GTIN            | 4047109187627 |
| Classe articolo | 24R           |

**Descrizione****Nota:**

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Modello: GG(G)

Codice ISO Inserto: SOGX 050204-01

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

|  |                |
|--|----------------|
| Descrizione                                      | 12-010         |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/gir,    |
| Codice ISO Inserto                               | SOGX 050204-01 |
| Serie  | KUB Pentron®   |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4              |
| Tipo   | BK6115         |
| Modello  | GG(G)          |
| Materiale da taglio                              | HM             |

Tipo di prodotto

Inserito per foratura

**Dati utente**

|              | <b>Idoneità</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Codice ISO</b> |
|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| GG(G)        | idoneo          | 120 m/min            | K                 |
| a umido max. | idoneo          |                      |                   |