

Garant

Testina portainsero con bloccaggio a staffa QuickTurn, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250607 25/11
GTIN	4045197650412
Classe articolo	21U

Descrizione

Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. **Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.**

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Passaggio interno per LR: no

Codice ISO portautensile: DDJNR/L 2525M11

Inserto adatto: DN.. 1104..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 48,5 mm

Lunghezza complessiva L: 150 mm

Sottoplacchetta: 259031 8

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza della testina L ₁	48,5 mm
Sottoplacchetta	259031 8
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	DN.. 1104..

Staffa	259038 6
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2525M11
Vite per sottoplacchetta	259025 5
Lunghezza complessiva L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Staffa di fissaggio	259350
Sottoplacchetta Modello 8	259031 8
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite per sottoplacchetta Modello 5	259025 5
Vite per sottoplacchetta	259174
Staffa di fissaggio Modello 6	259038 6
Sottoplacchetta	259211