

**Inserto KOMET®, BK6115, Codice modello W80: 20-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236607 20-010
GTIN	4047109181007
Classe articolo	24R

**Descrizione****Nota:**

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Modello: GG(G)

Codice ISO Inserto: SOGX 07T208-01

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Descrizione	20-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOGX 07T208-01
Serie	KUB Pentron®
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK6115
Modello	GG(G)
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserito per foratura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
GG(G)	idoneo	120 m/min	K
a umido max.	idoneo		