



Punta a inserti KOMET KUB Trigon® Codolo combinato, 3×D, Ø DC: 38mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236630 38
GTIN	4047109100596
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

- Foratura fuori asse: in base al Ø fino a 1,5 mm.
- Canale per il truciolo molto ampio mantenendo un'elevata rigidità strutturale.
- Posizionamento inserti per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere $\pm 0,1$ mm).
- Con passaggio interno per lubrorefrigerante sui taglienti (geometria ideale per impiego di lubrificazione minimale).
- 3 – 10 bar di pressione lubrorefrigerante sono sufficienti.
- Per impiego fisso e rotante.

Uso:

Con inserti n. art. 236740 – 237080.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

- **Attenzione! Nei fori passanti si forma un disco. In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio! Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.**
- Su richiesta – tagliente sinistro; – 2×D; – altri Ø; – esecuzioni speciali; – dispositivo antitorsione per ABS per una lavorazione senza vibrazioni con durata massima e bassa rumorosità.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Lunghezza utile L ₁	114 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Ø Massimo raggiungibile con modulazione	41 mm

Codice ISO Inserto	WOEX 06T304 34-...
Numero taglienti Z	1
Lunghezza codolo L _s	60 mm
Serie	KUB Trigron®
Ø Nominale D	38
Per Ø in pollici	1 1/12 pollici
Limite di regolazione massimo V _{max.}	1,5 mm
Sporgenza totale L _A	153 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 10IP	239652 10IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 10IP1	239652 10IP1
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP