

**LOCTITE.****Mastici per filetti, 50 ml, ID produttore: 511**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083321 511
GTIN	5010266002996
Classe articolo	04L

## Descrizione

### Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

### Uso:

Per filettatura metallica fino a M80 / R3.

### Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

## Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Per misura del filetto M fino a	M80
Per misura del filetto in pollici	3 pollici

Denominazione originale prodotto	LOCTITE 511
Momento di scollamento minimo	6 Nm
Completamente indurito dopo	72 h
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Capacità	50 ml
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
Viscosità dinamica	9000 - 22000 mPas
Resistenza manuale secondo	10 min
Base chimica	Estere dimetacrilato
adatto per materiale	Metallo
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Forma	pastoso
Colore	bianco
Durata dalla data di produzione	24 mese
Classe di resistenza	a bassa resistenza
Spessore	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Mastice