



**Inserto per filettare KOMET® UniTurn®, destro, L2 = 15 mm, Ø Dmin. /
Filettatura grossa: 6/M8mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240200 6/M8
GTIN	4047109072558
Classe articolo	24S

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = BK 82.

A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, l'adduzione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d	8 mm
s	0,65 mm
Per fori a partire da Ø D _{min}	6 mm
a	5,7 mm
f	2,75 mm
Per passo fino a	1,25 mm
Filettatura grossa	M8
Passaggio interno per LR	sì
Portautensili adatto n. art. 240100	12/8; 16/8
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 15 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	145 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	145 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	130 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	65 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	55 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	25 m/min	S
GG(G)	idoneo	45 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo fisso (senza barra alesatrice) Ø Codolo d / Ø Foro d1 12/8 mm

240100 12/8

Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo fisso (senza barra alesatrice) Ø Codolo d / Ø Foro d1 16/8 mm

240100 16/8