

 KOMET**Inserto KOMET®, BK8430, Codice modello W80: 20-030****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236609 20-030
GTIN	4047109230187
Classe articolo	24R

Descrizione

Inserto KOMET® 20-030 Codice ISO Inserto: SOGX 07T208-03
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,12 mm/gir,

Descrizione tecnica

Descrizione	20-030
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,12 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOGX 07T208-03
Serie	KUB Pentron®
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK8430
Modello	Uni
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	400 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	140 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		