



## Punta a inserti KOMET KUB Trigon® Codolo combinato, 3×D, Ø DC: 23mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236630 23     |
| GTIN            | 4047109100237 |
| Classe articolo | 24P           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Foratura fuori asse: in base al Ø fino a 1,5 mm.
- Canale per il truciolo molto ampio mantenendo un'elevata rigidità strutturale.
- Posizionamento inserti per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere  $\pm 0,1$  mm).
- Con passaggio interno per lubrorefrigerante sui taglienti (geometria ideale per impiego di lubrificazione minimale).
- 3 – 10 bar di pressione lubrorefrigerante sono sufficienti.
- Per impiego fisso e rotante.

#### Uso:

Con inserti n. art. 236740 – 237080.

#### Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

#### Nota:

- **Attenzione! Nei fori passanti si forma un disco. In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio! Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.**
- Su richiesta – tagliente sinistro; – 2×D; – altri Ø; – esecuzioni speciali; – dispositivo antitorsione per ABS per una lavorazione senza vibrazioni con durata massima e bassa rumorosità.

### Descrizione tecnica

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Codice ISO Inserto      | WOEX 040304 18-...   |
| Numero taglienti Z      | 1                    |
| Set di viti per inserti | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Ø Codolo D <sub>s</sub> | 25 mm                |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Lunghezza utile L <sub>1</sub>                    | 69 mm                    |
| Ø Massimo raggiungibile con modulazione           | 24 mm                    |
| Lunghezza codolo L <sub>s</sub>                   | 56 mm                    |
| Serie   | KUB Trigron®             |
| Ø Nominale D                                      | 23                       |
| Per Ø in pollici                                  | 29/32 pollici            |
| Limite di regolazione massimo V <sub>max.</sub>   | 0,5 mm                   |
| Sporgenza totale L <sub>A</sub>                   | 93 mm                    |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D                      |
| Codolo  | DIN 6535 HE, DIN 6595    |
| Utilizzo foro                                     | Centratura               |
| Utilizzo foro                                     | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro                                     | Foratura obliqua         |
| Utilizzo foro                                     | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro                                     | Conca                    |
| Utilizzo foro                                     | Uscita obliqua           |
| Utilizzo foro                                     | Foratura obliqua         |
| Passaggio interno per LR                          | sì                       |
| Tipo di prodotto                                  | Punta a inserti          |

## Accessori

|   |             |
|---|-------------|
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi<br>Trasmissione 6IP2      | 239652 6IP2 |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm                               | 211750 1,0  |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3<br>Impronta Torx Plus® 6IP | 674252 6IP  |