



Punta a inserti KOMET KUB Trigon® Codolo combinato, 3×D, Ø DC: 30mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236630 30 |
| GTIN | 4047109100497 |
| Classe articolo | 24P |

Descrizione

Esecuzione:

- Foratura fuori asse: in base al Ø fino a 1,5 mm.
- Canale per il truciolo molto ampio mantenendo un'elevata rigidità strutturale.
- Posizionamento inserti per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere $\pm 0,1$ mm).
- Con passaggio interno per lubrorefrigerante sui taglienti (geometria ideale per impiego di lubrificazione minimale).
- 3 – 10 bar di pressione lubrorefrigerante sono sufficienti.
- Per impiego fisso e rotante.

Uso:

Con inserti n. art. 236740 – 237080.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

- **Attenzione! Nei fori passanti si forma un disco. In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio! Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.**
- Su richiesta – tagliente sinistro; – 2×D; – altri Ø; – esecuzioni speciali; – dispositivo antitorsione per ABS per una lavorazione senza vibrazioni con durata massima e bassa rumorosità.

Descrizione tecnica

| | |
|---|----------------------|
| Set di viti per inserti | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |
| Numero taglienti Z | 1 |
| Ø Massimo raggiungibile con modulazione | 32,5 mm |
| Codice ISO Inserto | WOEX 05T304 24-... |

| | |
|---|--------------------------|
| Ø Codolo D _s | 32 mm |
| Lunghezza utile L ₁ | 90 mm |
| Lunghezza codolo L _s | 60 mm |
| Serie | KUB Trigron® |
| Ø Nominale D | 30 |
| Limite di regolazione massimo V _{max} | 1,25 mm |
| Sporgenza totale L _A | 119 mm |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D |
| Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Utilizzo foro | Centratura |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro | Foratura obliqua |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro | Conca |
| Utilizzo foro | Uscita obliqua |
| Utilizzo foro | Foratura obliqua |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP2 | 239652 8IP2 |