


Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/06mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260029 10/06
GTIN	4960664541164
Classe articolo	25U

Descrizione
Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 10 mm

Codice ISO portautensile: A10L SCLCR/L06

Angolo di regolazione κ : 95 grado

Inserto adatto: CC.. 0602..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 12 mm

Spostamento centrale L_3 : 6 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	12 mm
Misura inserto	6 mm
Codice ISO portautensile	A10L SCLCR/L06
Vite inserto	269022 2
Inserto adatto	CC.. 0602..
Spostamento centrale L_3	6 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	10 mm

Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio	269405
Vite di serraggio Modello 2	269022 2