

**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/06mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260029 12/06 |
| GTIN | 4960664541188 |
| Classe articolo | 25U |

Descrizione**Esecuzione:**

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s: 12 mm

Codice ISO portautensile: A12M SCLCR/L06

Angolo di regolazione κ: 95 grado

Inserto adatto: CC.. 0602..

Ø di preforatura minimo D_{min}: 14 mm

Spostamento centrale L₃: 7 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Codice ISO portautensile | A12M SCLCR/L06 |
| Inserto adatto | CC.. 0602.. |
| Spostamento centrale L ₃ | 7 mm |
| Ø Preforatura minimo D _{min} | 14 mm |
| Vite inserto | 269022 2 |
| Misura inserto | 6 mm |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm |
| Altezza di serraggio L ₂ | 11 mm |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado |
| Ø Codolo D _s | 12 mm |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Tipo di impiego | sinistra |
| Profondità interna fino a | 5xD |
| Norma | DIN 8024 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Vite di serraggio Modello 2 | 269022 2 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm | 659906 500 |
| Vite di serraggio | 269405 |
| Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8 | 674248 TX8 |