


**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260029 16/09
GTIN	4960664541201
Classe articolo	25U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo  $D_s$ : 16 mm

Codice ISO portautensile: A16Q SCLCR/L09

Angolo di regolazione  $\kappa$ : 95 grado

Inserto adatto: CC.. 09T3..

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 18 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 9 mm

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	9 mm
Vite inserto	269022 3
Codice ISO portautensile	A16Q SCLCR/L09
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Spostamento centrale $L_3$	9 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	18 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	16 mm

Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Vite di serraggio Modello 3	269022 3
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio	269406