

Garant
**Barra alesatrice con bloccaggio a leva, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
32/15mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set spine elastiche	259047 2
Inserto adatto	DN.. 1506..
Spostamento centrale L ₃	22 mm
Sottopiacchetta	259031 28
Misura inserto	15 mm
Leva	259015 8
Set di molle	259044 2
Ø Preforatura minimo D _{min}	40 mm
Vite per leva	259018 7
Codice ISO portautensile	A32S PDUNR/L15
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L ₂	31 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra

Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite per leva Modello 7	259018 7
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Leva Modello 8	259015 8
Sottoplacchetta Modello 28	259031 28
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500