

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250611 16/11
GTIN	4045197650535
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PDJNR/L 1616H11
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Vite per leva	259018 6
Set di molle	259044 4
Dimensione codolo	16 mm
Inserto adatto	DN.. 1104..
Misura inserto	11 mm
Sottopiacchetta	259031 7
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Leva	259015 7
Set spine elastiche	259047 3
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 7	259015 7
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Set di molle 10 pezzi Modello 4	259044 4
Sottoplacchetta Modello 7	259031 7
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Vite per leva Modello 6	259018 6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500