

Scheda tecnica



Avvolgicavo con anima in acciaio, Modello: 25N-4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081106 25N-4
GTIN	4007123687633
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

L'avvolgicavo è conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-006 (ex BGI 608).

Robusto avvolgicavo con corpo del tamburo in lamiera di acciaio e isolamento protettivo sul lato anteriore e posteriore.

Descrizione tecnica

Lunghezza cavo	25 m
Numero di prese	4
Materiale tamburo	Lamiera di acciaio
Lunghezza	22 mm
Altezza	39 mm
Corrente nominale	16 A
Classe del cavo	H07RN-F
Numero di prese modello F	4

Scheda tecnica

Grado di protezione IP	IP 44
Tensione di rete	230 V
Materiale del cavo	Gomma-neoprene
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Alimentazione	Alimentazione di rete
Colore cavo	nero
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Larghezza	30,5 mm
Struttura del cavo	3G2,5
Numero di prese 230 V	4
Sistema diagnostico disponibile	sì
Tipo di prodotto	Avvolgicavo