



Avvolgicavo con anima in acciaio, Modello: 40N-4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081106 40N-4
GTIN	4007123687640
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

L'avvolgicavo è conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-006 (ex BGI 608).

Robusto avvolgicavo con corpo del tamburo in lamiera di acciaio e isolamento protettivo sul lato anteriore e posteriore.

Descrizione tecnica

Lunghezza	22 mm
Materiale del cavo	Gomma-neoprene
Materiale tamburo	Lamiera di acciaio
Antiurto e antispuzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Classe del cavo	H07RN-F
Struttura del cavo	3G1,5
Altezza	39 mm
Colore cavo	nero

Scheda tecnica

Grado di protezione IP	IP 44
Numero di prese modello F	4
Lunghezza cavo	40 m
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Larghezza	30,5 mm
Numero di prese	4
Corrente nominale	16 A
Numero di prese 230 V	4
Alimentazione	Alimentazione di rete
Sistema diagnostico disponibile	sì
Tensione di rete	230 V
Tipo di prodotto	Avvolgicavo