



Avvolgicavo professionale in plastica "Cube", Modello: 33N-4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081113 33N-4
GTIN	4007123687503
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

L'avvolgicavo è conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-006 (ex BGI 608).

Avvolgicavo in plastica con protezione antiribaltamento e pratica impugnatura pieghevole.

Nota:

Il supporto adatto per il fissaggio ai carrelli per officina e ai carrelli a banco e portautensili GARANT è disponibile al n. art. 914935 1.

Descrizione tecnica

Sistema diagnostico disponibile	sì
Struttura del cavo	3G1,5
Colore cavo	nero
Numero di prese 230 V	4
Grado di protezione IP	IP 44
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W

Scheda tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Numero di prese	4
Lunghezza cavo	33 m
Classe del cavo	H07RN-F
Numero di prese modello F	5
Materiale del cavo	Gomma-neoprene
Materiale tamburo	Plastica-gomma
Tensione di rete	230 V
Corrente nominale	16 A
Tipo di prodotto	Avvolgicavo