



Avvolgicavo professionale in plastica "Cube", Modello: 50B-5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081113 50B-5
GTIN	4007123687558
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

L'avvolgicavo è conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-006 (ex BGI 608).

Avvolgicavo in plastica con protezione antiribaltamento e pratica impugnatura pieghevole.

Nota:

Il supporto adatto per il fissaggio ai carrelli per officina e ai carrelli a banco e portautensili GARANT è disponibile al n. art. 914935 1.

Descrizione tecnica

Sistema diagnostico disponibile	sì
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Corrente nominale	16 A
Lunghezza cavo	50 m
Materiale del cavo	PUR (poliuretano)
Grado di protezione IP	IP 44

Scheda tecnica

Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Numero di prese 230 V	5
Classe del cavo	H07BQ-F
Lunghezza	22 mm
Larghezza	37 mm
Numero di prese	5
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione di rete	230 V
Materiale tamburo	Plastica-gomma
Struttura del cavo	3G1,5
Altezza	37 mm
Colore cavo	rosso
Tipo di prodotto	Avvolgicavo