



Avvolgicavo con anima in acciaio, Modello: 50B-4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081106 50B-4
GTIN	4007123687671
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

L'avvolgicavo è conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-006 (ex BGI 608).

Robusto avvolgicavo con corpo del tamburo in lamiera di acciaio e isolamento protettivo sul lato anteriore e posteriore.

Descrizione tecnica

Corrente nominale	16 A
Tensione di rete	230 V
Materiale del cavo	PUR (poliuretano)
Lunghezza cavo	50 m
Numero di prese modello F	4
Classe del cavo	H07BQ-F
Struttura del cavo	3G1,5
Lunghezza	32 mm

Scheda tecnica

Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Materiale tamburo	Lamiera di acciaio
Numero di prese	4
Larghezza	20 mm
Colore cavo	rosso
Numero di prese 230 V	4
Alimentazione	Alimentazione di rete
Altezza	40 mm
Sistema diagnostico disponibile	sì
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Grado di protezione IP	IP 44
Tipo di prodotto	Avvolgicavo