

**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/12mm**


## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260033 40/12  |
| GTIN            | 4045197652379 |
| Classe articolo | 21T           |

## Descrizione tecnica

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Codice ISO portautensile       | A40T SCLCR/L12               |
| Spostamento centrale $L_3$     | 27 mm                        |
| Inserto adatto                 | CC.. 1204..                  |
| Vite per sottopiacchetta       | 269013 5                     |
| Sottopiacchetta                | 269005 6                     |
| Set di viti per inserti        | 269028 20                    |
| Ø Preforatura minimo $D_{min}$ | 49 mm                        |
| Misura inserto                 | 12 mm                        |
| Lunghezza complessiva L        | 300 mm                       |
| Altezza di serraggio $L_2$     | 38,5 mm                      |
| Angolo di regolazione $\kappa$ | 95 grado                     |
| Ø Codolo $D_s$                 | 40 mm                        |
| Norma                          | DIN 8024                     |
| Tipo di impiego                | sinistra                     |
| Profondità interna fino a      | 3xD                          |
| Passaggio interno per LR       | sì                           |
| Applicazione                   | Tornitura cilindrica interna |

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

**Accessori**

Vite per sottoplacchetta Modello 5

269013 5

Set di viti per inserti Modello 20

269028 20

Sottoplacchetta Modello 6

269005 6

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500