

Garant
Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/12mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	269005 6
Inserto adatto	CC.. 1204..
Ø Preforatura minimo D_{min}	49 mm
Codice ISO portautensile	A40T SCLCR/L12
Spostamento centrale L_3	27 mm
Set di viti per inserti	269028 20
Vite per sottopiacchetta	269013 5
Misura inserto	12 mm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio L_2	38,5 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Sottoplacchetta Modello 6

269005 6

Vite per sottoplacchetta Modello 5

269013 5

Set di viti per inserti Modello 20

269028 20

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500