


Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/09mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260029 20/09
GTIN	4960664541225
Classe articolo	25U

Descrizione
Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 20 mm

Codice ISO portautensile: A20R SCLCR/L09

Angolo di regolazione κ : 95 grado

Inserto adatto: CC.. 09T3..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 22 mm

Spostamento centrale L_3 : 11 mm

Descrizione tecnica

Misura inserto	9 mm
Vite inserto	269022 3
Codice ISO portautensile	A20R SCLCR/L09
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Ø Preforatura minimo D_{min}	22 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	19 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	20 mm

Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di serraggio Modello 3	269022 3
Vite di serraggio	269406