

LOCTITE

Frenafiletti, 50 ml, Denominazione originale prodotto: 243



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083301 243
GTIN	4058093009000
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Sigillante per viti liquido.

Uso:

Resistenza bassa – distacco facile con attrezzi normali.

Resistenza media – distacco con attrezzi normali.

Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). di media resistenza, funge da serrafiletti e allo stesso tempo da guarnizione.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	LOCTITE 243
----------------------------------	-------------

Scheda tecnica

Per misura del filetto M fino a	M36
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Momento di scollamento minimo	26 Nm
Base chimica	Estere dimetacrilato
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Capacità	50 ml
Forma	liquido
Punto di infiammabilità	93 °C
adatto per campo d'impiego	Frenafilletti
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
adatto per campo d'impiego	Uso universale
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Caratteristica	possibilità di distacco con attrezzi normali
Caratteristica	tixotropo
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	resistente agli oli
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Colore	blu
adatto per materiale	Metallo
Durata dalla data di produzione	24 mese
Completamente indurito dopo	2 h
Resistenza manuale secondo	10 min
Viscosità dinamica	1300 - 3000 mPas
Smontaggio	con attrezzo standard
Classe di resistenza	Resistenza media
Spessore	1,15 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Frenafilletti

Accessori

Pompa manuale peristaltica con ago dosatore Adatto per confezioni da 50 ml

083344 50