

HOLEX**Set di barre alesatrici in acciaio con LR, destra, Modello: SET06****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260036 SET06
GTIN	4045197656629
Classe articolo	29W

Descrizione**Fornitura:**

In custodia di plastica.

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A1216M SCLCR/L06
Codice ISO portautensile	A0810J SCLCR/L06
Codice ISO portautensile	A1012K SCLCR/L06
Codice ISO portautensile	A0608H SCLCR/L06
Inserto adatto	CC.. 0602..
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Lunghezza della testina L ₁	33 mm

Lunghezza della testina L_1	42 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	8 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	11 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Altezza di serraggio L_2	7 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Spostamento centrale L_3	4 mm
Spostamento centrale L_3	6 mm
Spostamento centrale L_3	7 mm
Spostamento centrale L_3	9 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Larghezza del collo L_4	6 mm
Larghezza del collo L_4	8 mm
Larghezza del collo L_4	10 mm
Larghezza del collo L_4	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 1216/06 mm	260032 1216/06
Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 0608/06 mm	260032 0608/06
Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 1012/06 mm	260032 1012/06
Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 0810/06 mm	260032 0810/06
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500