

**Garant****Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/06mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Spostamento centrale $L_3$	6 mm
Misura inserto	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	A08H SCLCR/L06
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	10 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Altezza di serraggio $L_2$	7 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500