

**Garant**

**Barra alesatrice con bloccaggio a leva, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11 mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Leva	259015 10
Codice ISO portautensile	A20Q PDUNR/L11
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	16 mm
Misura inserto	11 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	25 mm
Inserto adatto	DN.. 1104..
Vite per leva	259018 12
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	19 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

---

**Accessori**

Leva Modello 10

259015 10

Vite per leva Modello 12

259018 12