

**Set di barre alesatrici in acciaio con LR, destra, Modello: SET09****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Classe articolo	29W

Descrizione**Fornitura:**

In valigetta di plastica.

Descrizione tecnica

Insero adatto	CC.. 09T3..
Set di viti per inserti	269028 8
Codice ISO portautensile	A16Q SCLCR/L09
Codice ISO portautensile	A25R SCLCR/L09
Codice ISO portautensile	A20R SCLCR/L09
Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	28 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Altezza di serraggio L_2	18 mm

Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Spostamento centrale L ₃	10,7 mm
Spostamento centrale L ₃	10,5 mm
Spostamento centrale L ₃	14,5 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 20/09 mm	260032 20/09
Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 16/09 mm	260032 16/09
Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 25/12 mm	260032 25/12
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500