



Levigatrice a turbina ad aria compressa, Modello: CP3T30



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079313 CP3T30
GTIN	154518065218
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice pneumatica a turbina per le applicazioni più difficili; mantiene la velocità anche in caso di carico elevato. Il motore a turbina garantisce un elevato rapporto peso/prestazioni e non richiede alcuna lubrificazione.

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	13 mm
Fabbisogno massimo d'aria	2010 l/min
Numero massimo giri	12000 min ⁻¹
Filettatura di raccordo	M14
Alimentazione	Funzionamento ad aria compressa
Peso	2,2 kg
Potenza fornita	2300 W

Scheda tecnica

Ø Massimo disco	125 mm
Denominazione originale prodotto	CP3T30-120AA5V
Rumorosità	78 dB(A)
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Vibrazione massima a norma EN	2,6 m/s ²
Tipo di prodotto	Smerigliatrice angolare