

Garant
Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/06mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260032 8/06
GTIN	4045197652225
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A08H SCLCR/L06
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	6 mm
Spostamento centrale L ₃	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Ø Preforatura minimo D _{min}	10 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Altezza di serraggio L ₂	7 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	8 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500