

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/15mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	259031 28
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 2020K15
Inserto adatto	DN.. 1506..
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Set di molle	259044 2
Leva	259015 8
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Vite per leva	259018 7
Set spine elastiche	259047 2
Misura inserto	15 mm
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottopiacchetta Modello 28	259031 28
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Leva Modello 8	259015 8
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Vite per leva Modello 7	259018 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500