

Garant

Portainseriti con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250609 32/15
GTIN	4045197654601
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	DDJNR/L 3232 P15
Vite per sottoplacchetta	259025 10
Inserto adatto	DN.. 1506..
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Dimensione codolo	32 mm
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Staffa, vite, molla	259035 2
Sottoplacchetta	259031 28
Misura inserto	15 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottopiacchetta Modello 28	259031 28
Vite per sottopiacchetta Modello 10	259025 10
Unità staffe Modello 2	259035 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500