

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/06mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260033 12/06
GTIN	4045197652324
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	9 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Codice ISO portautensile	A12L SCLCR/L06
Set di viti per inserti	269028 22
Misura inserto	6 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500