



## Set di barre alesatrici in acciaio con LR, sinistra, Modello: SET06



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Classe articolo	29W

### Descrizione

#### Fornitura:

In custodia di plastica.

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 0602..
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	A0608H SCLCR/L06
Codice ISO portautensile	A0810J SCLCR/L06
Codice ISO portautensile	A1012K SCLCR/L06
Codice ISO portautensile	A1216M SCLCR/L06
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	7 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11 mm

Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	8 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	11 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	13 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	16 mm
Spostamento centrale $L_3$	4 mm
Spostamento centrale $L_3$	6 mm
Spostamento centrale $L_3$	7 mm
Spostamento centrale $L_3$	9 mm
Lunghezza della testina $L_1$	22 mm
Lunghezza della testina $L_1$	27 mm
Lunghezza della testina $L_1$	33 mm
Lunghezza della testina $L_1$	42 mm
Larghezza del collo $L_4$	6 mm
Larghezza del collo $L_4$	8 mm
Larghezza del collo $L_4$	10 mm
Larghezza del collo $L_4$	12 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 1216/06 mm	260033 1216/06
Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 0608/06 mm	260033 0608/06
Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 0810/06 mm	260033 0810/06
Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 1012/06 mm	260033 1012/06
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500