

Garant
Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/06mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260032 10/06
GTIN	4045197652232
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A10K SCLCR/L06
Misura inserto	6 mm
Spostamento centrale L_3	7 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Set di viti per inserti	269028 22
Ø Preforatura minimo D_{min}	12 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500